

# Teplomery - porovnanie vlastností a funkcií



Model	Gentle Temp 720	Gentle Temp 520	Gentle Temp 521	Eco Temp Basic	Flex Temp Smart	Eco Temp Intelli IT
Spôsob / miesto merania	Čelové, bezdotykové	Ušné	Ušné	Orálne, axilárne, rektálne	Orálne, axilárne, rektálne	Orálne, axilárne
Rýchlosť merania	1 sekunda	1 sekunda	1 sekunda	60 – 120 sekúnd	10 - 25 sekúnd	40 sekúnd
Zvukový signál	•	•	•	•	•	•
Pamäť	25 meraní	9 meraní	25 meraní	1 meranie	1 meranie	1 meranie
Vymeniteľná batéria	•	•	•	•	•	•
Trojmiestny displej (1 desatinné číslo)	•	•	•	•	•	•
Vode odolný				•	•	
Ohybný / pružný hrot pre príjemné meranie					•	
Bezdrôtový prenos dát do smartphonu						•
Automatické vypnutie	•	•	•	•	•	•

e-medical.sk